



Univessel® SU de un solo uso

Diseño contrastado,
listo para el futuro

Simplifying Progress

SARTORIUS

Beneficios

Diseño contrastado y escalable

Reduce el tiempo y esfuerzo necesarios para el desarrollo, la optimización y validación del proceso

Compatible con su controlador de biorreactores existente

Actualice su controlador de biorreactores con recipientes de cultivo innovadores de un solo uso

Sustituible con recipientes de cristal ya existentes

Ayuda a gestionar picos de trabajo con plazos complicados

Desde el recipiente a los sensores, todo es de un solo uso

Para conseguir más ciclos con sus recursos de laboratorio disponibles

Recipiente de cultivo Univessel®

Desde el recipiente a los sensores, todo es de un solo uso.



Soporte para Univessel® SU

Para una mayor seguridad y una tecnología de sensor no invasiva.



Univessel® SU

Concepto del sistema

Univessel® SU es un biorreactor de tanque agitado de un solo uso. Combina el diseño contrastado y escalable de los biorreactores de cristal con la rápida respuesta de los sistemas de un solo uso. Univessel® SU es compatible con su controlador y puede usarse alternándolo con recipientes de vidrio para ayudarle a gestionar de forma eficiente los picos de cargas de trabajo pese a horarios exigentes.

El amplio abanico de accesorios, como la camisa calefactante | refrigerante, la manta térmica, la unidad de descarga seguridad contra sobrepresión y los correspondientes adaptadores del motor, le permiten conectar el recipiente de cultivo Univessel® SU a un controlador de biorreactores de prácticamente cualquier marca. Asimismo, todos los Univessel® SU incorporan sensores de un solo uso de pH y DO.

Utilizados conjuntamente con la Univessel® SU Connection Box, estos sensores pueden conectarse con casi cualquier controlador de biorreactores. Como consecuencia de ello se elimina la necesidad de efectuar tareas intensivas como la limpieza con autoclave y la inserción de los sensores. Como desecha el recipiente de cultivo completo, ya no tiene que tomarse la molestia de limpiar, autoclavar y reinstalar.

Aplicaciones

- Desarrollo de procesos
- Optimización de procesos
- Cultivo de células madre
- Validación de procesos
- Cultivos celulares adherentes con microcarriers



Univessel® SU Connection Box

Ventajas de un sensor de un solo uso para controladores de biorreactores ya existentes.

Univessel® SU

Recipiente de cultivo

El recipiente de cultivo Univessel® SU está disponible para rangos de trabajo de entre 0,6 y 2 l. Está ensamblado, irradiado y enviado listo para ser usado. Además, incorpora sensores de pH y DO de un solo uso para reducir a un mínimo el tiempo de preparación necesario; para conseguir más ciclos con sus recursos de laboratorio disponibles.

Al igual que en los biorreactores de depósito agitado de vidrio, todos los puertos del recipiente están localizados en la tapa. La tapa del recipiente tiene tres puertos de adición, tres puertos con tubos dip para cosechar o añadir medios, tres puertos de sensor, un tubo protector para insertar un sensor de temperatura y un puerto de muestreo con tabique adaptador para funcionamiento sin aguja. El eje del agitador incorpora dos impulsores de segmentos con 3 Palas para un mezclado eficiente y de bajo cizallamiento. La aireación tiene lugar en la configuración por sumergida sparger a través de un Difusor en L con orificios muy pequeños y | o mediante ventilación superior. Tanto la entrada como el escape de aire están equipados con filtros de aire de grado esterilizante, el escape dispone de un montaje de filtro dual paralelo. Todos los puertos de líquidos tienen tubos termosoldables con conectores habituales MPC o conectores Luer. Todos los tubos pueden fijarse a la tapa del recipiente para mantener ordenada el área de trabajo.

Especificaciones técnicas

Material (en contacto con el producto)

Recipientes y componentes	Policarbonato
Tubos	Silicona, CFlex®
Anillos tóricos juntas	EPDM

Volumen

Total	2,6 l
De trabajo máx.	2 l
Mínimo	0,6 l

Impulsor

Tipo	Impulsor de segmentos de 3 palas con un ángulo de 30°
------	---

Número de impulsores	2
----------------------	---

Características de flujo	Flujo descendente
--------------------------	-------------------

Diámetro	54 mm
----------	-------

Distancia desde el impulsor inferior hasta el suelo	47,3 mm
---	---------

Distancia del impulsor	70,2 mm
------------------------	---------

Difusor

Diámetro del orificio	Rociador Difusor en L 0,5 mm
-----------------------	------------------------------

Dimensiones

Diámetro interior del recipiente (arriba)	130 mm (1,5° de inclinación)
---	------------------------------

Altura interior del recipiente	242 mm
--------------------------------	--------

Peso del recipiente	1 kg
---------------------	------

Diámetro del tubo protector	8 mm
-----------------------------	------

Filtros de gas	Midisart, 0,2 µm
----------------	------------------


Presión máxima de servicio	0,5 bares (sobrepresión)
----------------------------	--------------------------

Temperatura máxima de servicio	40 °C
--------------------------------	-------

Diseño de la base del recipiente	Aboveado
----------------------------------	----------

Esterilización	Irradiada cuando la dosis supera 25 kGy
----------------	---

- 1 Tubo protector (no visible)
- 2 Alojamiento del adaptador del motor
- 3 Escape, tubo de silicona con pieza en Y y filtro dual Midisart BV 0,2 µm
- 4 Adición 1, tubo de TPE: $\frac{1}{8}$ " x $\frac{1}{4}$ " x 900 mm, macho Luer $\frac{1}{8}$ "
- 5 Entrada de gas: Difusor en L, tubo de silicona, con filtro Midisart BV 0,2 µm
- 6 Puerto de sensor de 12 mm
- 7 Tubo Dip 3, abajo, volumen mínimo de trabajo, tubo TPE: $\frac{1}{8}$ " x $\frac{1}{4}$ " x 900 mm, macho Luer $\frac{1}{8}$ "
- 8 Etiqueta con datos de calibración
- 9 Sensores de un solo uso para pH y DO
- 10 Adición 3, tubo de TPE: $\frac{1}{8}$ " x $\frac{1}{4}$ " x 900 mm, hembra Luer $\frac{1}{8}$ "
- 11 Muestreo con un puerto con un adaptador adaptador para funcionamiento sin aguja
- 12 Tubo Dip 2, ligado a la parte superior del recipiente, tubo TPE: $\frac{1}{8}$ " x $\frac{1}{16}$ " x 900 mm, macho MPC $\frac{1}{4}$ "
- 13 Entrada de gas: capa, tubo de silicona, con filtro Midisart BV 0,2 µm
- 14 Adición 2, tubo de TPE: $\frac{1}{8}$ " x $\frac{1}{16}$ " x 900 mm, hembra MPC $\frac{1}{4}$ "
- 15 Tubo Dip 1, volumen mínimo de trabajo tubo TPE: $\frac{1}{8}$ " x $\frac{1}{4}$ " x 900 mm, acho Luer $\frac{1}{8}$ "



Univessel® SU

Soporte

El soporte Univessel® SU sujeta de forma segura el Univessel® SU para evitar que el recipiente se vuelque durante el funcionamiento. Está disponible en dos versiones: básica y óptica. La versión básica está recomendada cuando se utiliza el Univessel® SU con sensores convencionales. La versión óptica incluye optoelectrónica integrada para sensores de pH y DO de un solo uso.

Aparte de un puerto digital de comunicaciones, la versión óptica integra interfaces para sensores electroquímicos (ECS) de pH y DO. Las interfaces ECS pueden conectarse fácilmente a su controlador de biorreactores utilizando conectores estándar para sensores. Además, puede conectar directamente a Biostat® B-DCU II a través de la interfaz digital de comunicaciones.



Especificaciones técnicas

Soporte para Univessel® SU Holder, básico

Dimensiones (An x Al x Fo)	265 x 110 x 350 mm 10,4" x 4,3" x 13,8"
Peso (incluyendo anillo adaptador)	13,7 kg 28,7 lbs

Soporte para Univessel® SU Holder, óptico

Dimensiones (An x Al x Fo)	265 x 110 x 350 mm 10,4" x 4,3" x 13,8"
Peso (incluyendo anillo adaptador)	14 kg 30,9 lbs

Interfaz del soporte-Conector te óptico

Digital RS485	M12
Temperatura*	M12
ECS pH*	K8
ECS DO*	T82


* Solo se necesita para el uso con Univessel® SU Connection Box

Medición óptica de DO


Rango de medición	0-100 % de saturación de aire (a.s.)
Señal del sensor ECS (37 °C)	0 - 300 nA 0 - 76 ± 6 nA = 0 - 100% a.s.
Resolución	0,1% a.s.
Precisión (37 °C)	± 1% a.s.
Rango de temperaturas	5 - 50°C
Deriva (1 min. de intervalo de muestreo)	< 0,5 % a.s. al día

Medición óptica del pH

Rango de medición	6,0 - 8,0
Señal del sensor ECS	-500 - 500 mV
Resolución	0,01
Precisión (±1.0 pH del rango acotado durante la calibración de pH de 1 punto)	0,1
Rango de temperaturas	5 - 50°C
Deriva (1 min. de intervalo de muestreo)	< 0,05 al día



DO Sensor



High oxygen saturation shows low emitted light intensity.

Univessel® SU

Connection Box

Junto con el soporte óptico Univessel® SU, la Univessel® SU Connection Box le permite utilizar sensores de pH y DO con un controlador de biorreactores que no pueda conectarse directamente a través de una interfaz digital. La caja de conexión está diseñada para alinear la ruta de medición del pH y el DO del controlador del biorreactor estableciendo el valor de referencia para la calibración, así como para introducir los datos de calibración de los sensores de un solo uso. Los datos de calibración del sensor pueden introducirse de forma manual o rápidamente mediante un lector de códigos de barras.

El panel de control táctil está fabricado sin bastidor, lo que elimina las esquinas y huecos difíciles de limpiar y está bien protegido contra la humedad y los productos de limpieza. La caja de conexión Univessel® SU Connection Box puede conectarse a un total de hasta (4) soportes ópticos Univessel® SU. Simplemente girando el panel de control es posible convertirlo de una unidad de sobremesa a una versión de armario o de montaje en pared para ahorrar espacio.

Especificaciones técnicas

Univessel® SU Connection Box

Dimensiones (An x Al x Fo) 226 x 200 x 188 mm
8,9" x 7,9" x 7,4"

Peso 4 kg | 8,8 lbs

Índice de protección IP 20

Temperatura de funcionamiento +5°C – 40°C

Modo de uso

Pantalla 7"

Modo de uso Pantalla táctil

Interfaces

Suministro de corriente 24 V DC +/- 5%,
40 W

Lector de códigos de barras 1 x USB

Soporte para Univessel® SU Holder,
óptico 4 x RS485

Instalación Sobre mesa o montaje
en pared

Adaptador de corriente

Adaptador de AC* (incluido) 100 – 240 V (AC),
50 – 60 Hz, 1,1 A



Univessel® SU

Accesorios



Manta térmica para Univessel® SU

La manta se utiliza para controlar la temperatura en Univessel® SU en biorreactores que disponen de zócalo para mantas térmicas. La manta térmica puede envolverse fácilmente alrededor de Univessel® SU asegurarse firmemente mediante conectores de gancho y Loop para conseguir una transferencia óptima de calor.



Unidad de despresurización para Univessel® SU

Un controlador de biorreactores para recipientes de cultivo de vidrio puede integrar válvulas de seguridad que requieran una presión relativamente alta para dispararse o no disponer de ninguna. La unidad de despresurización para Univessel® SU dispone de dos vías de flujo - una para la capa y otra para el rociador con una válvula de seguridad cada una para proteger al Univessel® SU de una presión de funcionamiento excesiva.



Calentador de filtro para Univessel® SU

El calentador de filtro se utiliza para calefactar el filtro de escape para evitar posibles obstrucciones. Además, mantiene el filtro de escape en posición erguida para asegurar que las condensaciones retornen al recipiente de cultivo al formarse.



Camisa | refrigerante para Univessel® SU

El forro La camisa calefactante | refrigerante controla la temperatura de Univessel® SU con un controlador de biorreactores que tenga un termocirculador integrado o externo. El forro La camisa puede envolver fácilmente el Univessel® SU asegurarse firmemente mediante sus fijaciones y conectarse al lazo con conectores rápidos de para conseguir una transferencia óptima de calor.



Adaptador de motor para Univessel® SU

El Univessel® SU puede utilizarse con la mayoría de los controladores para biorreactores de recipientes de vidrio. Existen adaptadores de acero inoxidable para los diferentes motores existentes y pueden montarse en el acoplamiento del eje del agitador del Univessel® SU. Los adaptadores de motor cuentan con un cierre de bayoneta para fijar la conexión del motor y del recipiente.

Especificaciones técnicas

Manta térmica para Univessel® SU

Material	Silicona
Aislamiento	Espuma de silicona
Alimentación	200 W
Suministro de corriente	120 230 VAC
Enchufe	Amphenol eco mate 6 polos +PE
Cable de conexión	1 m

Unidad de despresurización para Univessel® SU

Dimensiones (An x Al x Fo)	133 x 136 x 88 mm 5,2" x 5,4" x 3,5"
Peso	0,55 kg 1,2 lbs
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Entrada escape de gas	Empalme corrugado OD 6 mm
Presión de apertura	≤ 0,5 bar (s)

Calentador de filtro para Univessel® SU

Material	Silicona
Alimentación	7 W
Suministro de corriente	100 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz

Forro Camisa calefactante | refrigerante para Univessel® SU

Material exterior	Fibra de vidrio recubierta de silicona
Vía de flujo de líquido	Conducto flexible de acero inoxidable
Aislamiento	Elastómeros
Conexiones	Acoplamientos rápidos
Presión de funcionamiento	máx. 6 bar (s)
Temperatura de funcionamiento	4°C - 95°C
Tiempo de calentamiento	0,2 °C/min

* A una temperatura de flujo de 80 °C

Germany

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Stedim North America Inc.
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Toll-Free +1 800 368 7178

 For further contacts, visit
sartorius.com